

## Hemosuctor Power Silens



Calificación: Sin calificación

### **Precio**

Precio Anterior

\$533.300,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Power Silens](#)

Descripción

### **Descripción**

# Suctores de Potencia: Hemosuctor Power Silens

---

Diseñado para atender las necesidades de bioseguridad en la práctica odontológica. El Hemosuctor Power Silens posee un motodepresor de última generación, que permite un alto rendimiento constante de 508 mm (hg). De esta manera logra trabajar de forma más eficiente en el área de cirugías manteniendo su lugar de trabajo visible y reduciendo la contaminación del ambiente.

Posee un conjunto de vacío en nylon de alta resistencia y de baja fricción que garantiza una baja vibración y un funcionamiento silencioso, logrando un impacto acústico bajo dentro del consultorio, preservando su salud y calidad de vida.

El Hemosuctor PS40 puede ser instalado en el interior de su consultorio, en habitaciones contiguas o en la sala de máquinas. El desagote de este se coloca en el área de descarga que cuenta en el consultorio.

Para su mantenimiento deberá aspirar 100cm<sup>3</sup> de hipoclorito de sodio en 300cm<sup>3</sup> de agua, de esta manera garantiza su funcionamiento óptimo.

Pequeño y liviano. Las medidas de PS 40 hacen que requiera de un mínimo espacio para su instalación, evitando que el dispositivo sea una barrera para el desplazamiento en su consultorio.

Unidades por caja: 1

// //