

Micromotor Microdrill 35.000 rpm DRILLCO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$100.648,00

Descuento\$-8.752,00

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca:[DRILLCO](#)

Descripción

Micromotor MicroDrill 35.000 rpm DRILLCO

APLICACIONES

- Para uso dental, joyería, mecánica, matricería, podología, hobbies y una infinidad de aplicaciones.
- Para desbastar, tallar, cortar, rectificar, fresar, agujerear, rebanar, pulir y esmerilar.
- Para todo tipo de materiales: aceros templados, metales varios, maderas, plásticos, cerámicas, vidrio, cuero, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Motor Mabuchi MU 12v, 35.000 rpm
- 220v - 50 Hz
- Caja de control electrónica de velocidad variable (2.000 a 3.000 rpm)

Unidades por caja: 1

// //